


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-OOKG/0,30m/US



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	11; ((24 V))
Suojausluokka	III
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	633

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	300
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynnit / testit

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]	2600	
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	E005



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

O6S-OOKG/0,30m/US

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	50,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Materiaalit		kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); muovi: PPSU; tiiviste: EPDM
Materiaali linssi		PMMA
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Kiristysmomentti	[Nm]	1; (ruuvit)

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä

Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,3 m, PVC; 2 x 0,25 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]
y: varmuuskerroin