




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-DPKG/6M



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	25
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Kytkentätaajuus DC [Hz]	1000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	< 300; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm]	< 300
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm]	< 270
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm]	< 190



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-DPKG/6M

Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	25
Valonsäteen mitat /	Tuntoetäisyys
Taustavaimennus saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Hyväksynnät / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	372

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	265,7
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM
Materiaali linssi	PMMA


Näytöt / käyttöelementit	
Näyttö	Tilanosoitus 1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2

Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	

Liitäntä	
----------	--



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen