


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5C500

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo; vihreä valo; Sininen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Sovellutus	värintunnistus ; peilistä heijastava toiminta ; kohteesta heijastava toiminta
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V] 12...30 DC; (Maks. aaltoisuus : 5 Vss)
---------------	--



Väritunnistin


ODC-MNKG/US-100

Virrankulutus	[mA]	80
Suojausluokka		II
Valolaji		punainen valo; vihreä valo; Sininen valo
Tyyp. elinikä	[h]	100000
Referenssilämpötila / huoltoikä	[°C]	25
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		NPN
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1000
Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	0,1...0,25; (peilistä heijastava toiminta)
Tuntoetäisyys	[mm]	< 12,5; (kohteesta heijastava toiminta ± 2)
Valonsäteen maks. leveys	[mm]	2
Valonsäteen maks. korkeus	[mm]	4
Valonsäteen mitat /		Tuntoetäisyys
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	0,7
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...55
Suojausluokka		IP 67
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan	[klx]	20
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	53 x 30 x 80
Materiaalit		sinkkipainevalu
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl




Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä



2 aktivointiliipaisu AT
5 Eingang "External Teach"