


Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 valintakytkin ja potentiometri kannen alla vastaanotin ylemmässä linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
--------	-----------------------

Sovellutus

Erityispiirre	Hälytyslähtö
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 50
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytchentä; (parametroitavissa)
Hälytyslähtö		kyllä
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OAE-FPKG/US

Maks. virtakuorma kaksoislähtömoodissa	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	300
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	< 50
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	90 x 30 x 70
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta
		ruuvimeisseli

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä


Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OAE-FPKG/US

Liitäntä



2

Hälytyslähtö