


Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OFE-FNKG/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OF5022

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 potentiometri

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre	Hälytyslähde
Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 30
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytKentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Hälytyslähde	kyllä
Maks. jännitehäviö, hälytyslähde [V]	3,5
Hälytyslähden maks. kuormitusvirta [mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	320
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin


OFE-FNKG/US-100

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin	vastaanotin	
Toimintaetäisyys [m]	< 4	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60	
Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	0,046	
Kotelo	kierremalli	
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 74	
Kierremerkintä	M12 x 1	
Materiaalit	kotelo: messinki valkoproonssipäällystetty	
Materiaali linssi	PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2 ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
2 1 3 4 		

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OFE-FNKG/US-100

Liitäntä



2 Hälytyslähde

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

