


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OFS-OOKG/4M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 20
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 4
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	700
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaaniset tiedot

Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M12 x 1 / L = 60
Kierremerkintä	M12 x 1
Materiaalit	messinki niklattu
Materiaali linssi	PMMA


OF5068



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OFS-00KG/4M

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
BU = ruskea
 sininen