


Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OCH-ASI/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähtin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Virrankulutus	[mA]	< 35
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Ylijännitesuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Kytkeäntaajuus DC [Hz]	1500

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	20...250
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	12,5
Valonsäteiden mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella


OCH-ASI/US-100

Taustavaimennus saatavana		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i-luokitus		
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	1
AS-i ID-koodi	[hex]	1
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	49 x 15 x 42
Materiaalit		sinkkipainevalu
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	Toiminta	1 x LED, keltainen vilkkuu
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OCH-ASI/US-100

kaaviot ja käyrät

tarkkuuskäyrä



x: etäisyys anturi / kohde [mm]

y: min. etäisyys kohde / tausta [mm]

1 = kohde musta (6 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)

2 = kohde harmaa (18 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)

3 = kohde valkoinen (90 % heijastuskyky) , valkoinen tausta (remissio 90 %)

Huom! : range % = asetus %:ina alueesta