


Kuituoptiikkavahvistin

OGF-HBOA/90-250V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	90...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	9,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	9,5
Minimikuormitus	[mA]	10
Maks. vuotovirta	[mA]	5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	50
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	25
KytKentätaajuus DC	[Hz]	70
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	0...0,08; (Lähetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys	[mm]	0...15; (Kohteesta heijastava valokenno)

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65



Kuituoptiikkavahvistin

OGF-HBOA/90-250V

Hyväksynnot / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Mitat [mm]	M18 x 1 / L = 88	
Kierremerkintä	M18 x 1	
Materiaalit	messinki niklattu	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
	lukkomutteri	
Huomautuksia		
Huomautuksia	kirkas kytkentä vastaa avautuvaa (nc) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla	
	vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen