


## Kuituoptiikkavahvistin

OGF-DBOA/90-250V

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



## Tuotteen ominaisuudet

|          |             |
|----------|-------------|
| Valolaji | infrapuna   |
| Kotelo   | kierremalli |

## Sähköiset tiedot

|               |      |                |
|---------------|------|----------------|
| Taajuus AC    | [Hz] | 47...63        |
| Käyttöjännite | [V]  | 90...250 AC/DC |
| Suojausluokka |      | II             |
| Valolaji      |      | infrapuna      |
| Aallonpituus  | [nm] | 880            |

## Lähdöt

|                                           |      |                       |
|-------------------------------------------|------|-----------------------|
| Lähtötoiminto                             |      | himmeä kytkentä       |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC       | [V]  | 9,5                   |
| Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC       | [V]  | 9,5                   |
| Minimikuormitus                           | [mA] | 10                    |
| Maks. vuotovirta                          | [mA] | 5                     |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC  | [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
| Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC  | [mA] | 50                    |
| Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö | [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
| Kytkeätaajuus AC                          | [Hz] | 25                    |
| Kytkeätaajuus DC                          | [Hz] | 70                    |
| Oikosulkusuojaus                          |      | ei                    |
| Ylikuormitussuojaus                       |      | ei                    |

## Tunnistusalue

|                  |      |                                          |
|------------------|------|------------------------------------------|
| Toimintaetäisyys | [m]  | 0...0,08; (Lähetin/vastaanotinpari)      |
| Tuntoetäisyys    | [mm] | 0...15; (Kohteesta heijastava valokenno) |

## Käyttöolosuhteet


|                    |      |          |
|--------------------|------|----------|
| Ympäristölämpötila | [°C] | -25...80 |
| Suojausluokka      |      | IP 65    |



## Kuituoptiikkavahvistin

OGF-DBOA/90-250V

| Hyväksynnät / testit           |                                                                                |                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| EMC                            | EN 60947-5-2                                                                   |                    |
|                                | EN 55011                                                                       | luokka B           |
| Mekaaniset tiedot              |                                                                                |                    |
| Kotelo                         | kierremalli                                                                    |                    |
| Mitat [mm]                     | M18 x 1 / L = 88                                                               |                    |
| Kierremerkintä                 | M18 x 1                                                                        |                    |
| Materiaalit                    | messinki niklattu                                                              |                    |
| Materiaali linssi              | PMMA                                                                           |                    |
| Näytöt / käyttöelementit       |                                                                                |                    |
| Näyttö                         | Tilanosoitus                                                                   | 1 x LED, keltainen |
| Tarvikkeet                     |                                                                                |                    |
| Toimitettavat osat             | lukkomutterit: 2                                                               |                    |
|                                | lukkomutteri                                                                   |                    |
| Huomautuksia                   |                                                                                |                    |
| Huomautuksia                   | himmeä kytkentä vastaa sulkeutuvaa (no)                                        |                    |
|                                | lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla                      |                    |
| Pakkausyksikkö                 | vastaa avautuvaa (nc)) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla |                    |
|                                | 1 kpl                                                                          |                    |
| Sähköinen liitäntä             |                                                                                |                    |
| Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |                                                                                |                    |
| Liitäntä                       |                                                                                |                    |



BN =                      Johdinvärit :  
 BU =                      ruskea  
                                  sininen