



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 80
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		kirjas kytKentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	100
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä



Peilistä heijastava valokenno


OCPGHNKG/US-100

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	< 1,5; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Valonsäteen maks. korkeus	[mm]	13
Valonsäteen mitat /		Toimintaetäisyys
Vasteajat		
Vasteaika	[s]	0,5
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...55
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	49 x 15 x 42
Materiaalit		sinkkipainevalu
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		

Peilistä heijastava valokenno

OCPGHNKG/US-100

Liitäntä



2	Hälytyslähtö
5	Eingang "External Teach"

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

