OGE701

Laserlähetin/vastaanotinpari, vastaanotin

OGELFPKG/US100



1 ohjelmointipainikkeet

Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		kierremalli
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	11
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	655
Tyyp. elinikä	[h]	50000
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	1000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	< 2
Tehdasasetus		himmeä kytkentä
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

OGE701

Laserlähetin/vastaanotinpari, vastaanotin

OGELFPKG/US100

Pienin tunnistettava kohde, halkaisija	[mm]	0,5; (2 m)	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60	
Suojausluokka		IP 65; IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	786	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	61,7	
Kotelo		kierremalli	
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 72	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A

Liitäntä