




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Suojausluokka		II; (double insulated)
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	633

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	8
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	1,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC	[Hz]	20
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	< 100; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
---------------	------	--



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	11
Valonsäteen mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä
Taustavaimennus saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynnot / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emissio	luokka B

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	60,5
Kotelo	suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä
Mitat [mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Kierremerkintä	M18 x 1
Materiaalit	sinkkipainevalu; PEI
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen

Sähköinen liitäntä	
Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutteri: 1

Huomautuksia	
Huomautuksia	Älä kytke ilman kuormaa.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
---------------------------	--

Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C






Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OGH-XBOW/LS/CUBE/100MM

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea