



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OG5019 + E10277

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...50 DC
Virrankulutus [mA]	< 30
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkeätaajuus DC [Hz]	160
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys [m]	< 0,08; (Lähtin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys [mm]	< 15; (Kohteesta heijastava valokenno)



Kuituoptiikkavahvistin

OGF-DPKG/US-100-DPO

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		messinki niklattu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
		lukkomutteri
Huomautuksia		
Huomautuksia		himmeä kytkentä vastaa sulkeutuvaa (no)
		lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla
		vastaa avautuvaa (nc)) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12		