



Peilistä heijastava valokenno

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 32
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö	[V]	3,5
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	500
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu



Peilistä heijastava valokenno

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys [m]	< 2,5; (Prismapeili Ø 80 E20005)	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80	
Suojausluokka	IP 67	
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Mitat [mm]	M18 x 1	
Kierremerkintä	M18 x 1	
Materiaalit	PBT	
Materiaali linssi	PMMA	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu		
		

Peilistä heijastava valokenno

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Liitäntä

