

Kohteesta heijastava valokenno

OGT-FPKG/V4A/10M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OGT301

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo	kierremalli
--------	-------------

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[M]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 30
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, [V] binäärilähtö DC	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö DC	200
KytKentätaajuus DC [Hz]	500
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitusuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	< 600; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	169
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä

Käyttöolosuhteet



Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-FPKG/V4A/10M

Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Mitat [mm]		M18 x 1 / L = 63	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
		käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Liitäntä			



Johdinvärit :

BN = ruskea

BU = sininen

BK = musta