


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGSLOOKG/V4A/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Lasersuojausluokka	2
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 17
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	675
Tyyp. elinikä [h]	50000

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	2...6; (\$abhaengig_vom_verwendeten_Empfanger)
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm]	0,5
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	5
Valonsäteen mitat /	Toimintaetäisyys

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-10...50
Suojausluokka	IP 67



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGSLOOKG/V4A/US-100

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Lasersuojausluokka		2
Laitesuojausta koskeva huomautus	Huom!:	Laservalo
	pulssiteho :	$\leq 2,2 \text{ mW}$
	Aallonpituus:	675 nm
	Taajuus :	2,2 kHz
	Pulssinpituus:	24 μs
	Älä tuijota sädetä.	
	Vältä altistumista lasersäteelle.	
	laserluokka:	2
		EN 60825-1
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat [mm]		M18 x 1 / L = 72
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A		
		



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGSLOOKG/V4A/US-100

Liitäntä

