



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OGS501

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 17
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue


Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 15
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	2000



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OGS-OOKG/10M

Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Mitat		[mm]	M18 x 1
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		PBT	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 10 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Liitäntä			



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen