




Kohteesta heijastava valokenno

OGT-FPKG/2M



- 1 ohjelmointipainikkeet
2 LED 4 x 90°



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	25
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	624

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
KytKentätaajuus DC [Hz]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue


Tuntoetäisyys	[mm]	2...800; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Tehdasasetus		kirkas kytkentä
Asettelualue	[mm]	150...800
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	66



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-FPKG/2M

Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...80
Suojausluokka			IP 67
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[vuotta]	473
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	136,3
Kotelo			kierremalli
Mitat		[mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Kierremerkintä			M18 x 1
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosioitus	1 x LED, keltainen
Opetustoiminto			kyllä
Elektroninen lukko			kyllä
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan	
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²			
Liitäntä			



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-FPKG/2M

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

