OG5115

Peilistä heijastava valokenno

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OGP300 tai OGP301
Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		kierremalli
Sovellutus		
Erityispiirre		Kullatut koskettimet; polarisaatiosuodatin; Hälytyslähtö
Toimintaperiaate		Peilistä heijastava valokenno
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	< 32
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Hälytyslähtö		kyllä
Maks. jännitehäviö, hälytyslähtö	[V]	3,5
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta	[mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	500
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu

OG5115

Peilistä heijastava valokenno

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Ylikuormitussuojaus		kyllä	
Tunnistusalue			
Toimintaetäisyys	[m]	< 3; (Prismapeili Ø 80 E20005)	
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä	
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	262	
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Polarisaatiosuodin saatavana		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80	
Suojausluokka		IP 68; IP 69K	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 70,5	
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
		käyttö	1 x LED, vihreä
		Toiminta	1 x LED, punainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu

OG5115

Peilistä heijastava valokenno

OGP-FPKG/B1/V4A/US-100

Liitäntä

2 Hälytyslähtö

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä