




Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programmwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo; vihreä valo; Sininen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Sovellutus	värintunnistus ; peilistä heijastava toiminta ; kohteesta heijastava toiminta
------------	---

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	12...30 DC; (Maks. aaltoisuus : 5 Vss)
Virrankulutus	[mA]	80
Suojausluokka		II
Valolaji		punainen valo; vihreä valo; Sininen valo



Väritunnistin

ODC-MPKG/US-100

Tyyp. elinikä	[h]	100000
Referenssilämpötila / huoltoikä	[°C]	25

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	300

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	0,1...0,25; (peilistä heijastava toiminta)
Tuntoetäisyys	[mm]	< 12,5; (kohteesta heijastava toiminta ± 2)
Valonsäteen maks. leveys	[mm]	2
Valonsäteen maks. korkeus	[mm]	4
Valonsäteen mitat /		Tuntoetäisyys

Vasteajat

Vasteaika	[s]	< 2,5
-----------	-----	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...55
Suojausluokka		IP 67
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan	[klx]	20

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaaniset tiedot

Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	53 x 30 x 80
Materiaalit		sinkkipainevalu
Materiaali linssi		lasi

Näytöt / käyttöelementit


Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, keltainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------


Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A





Liitäntä



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |