




Kohteesta heijastava valokenno

OJB-FPKG/FO/AS



1 painike



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji	infrapuna	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Sovellutus		
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 32
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC	[V]	2,5



Kohteesta heijastava valokenno

OJB-FPKG/FO/AS

Jatkuva kuormitettavuus, [mA]	200
binäärilähtö DC	
KytKentätaajuus DC [Hz]	2000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Tuntoetäisyys [mm]	1...1000; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	150
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynyt / testit	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	864

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	28
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	35 x 24 x 11
Materiaalit	kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi	lasi
Linssin suuntaus	tunnistus edestä

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoit	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Elektroninen lukko	kyllä	

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	peruskiinnike: 1, E20964
	ruuvit: 2 x M3 x 16
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2

Huomautuksia	
Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Kohteesta heijastava valokenno


OJB-FPKG/FO/AS

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä



2

Teach



Kohteesta heijastava valokenno

OJB-FPKG/FO/AS

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

