



Peilistä heijastava valokenno

OGR-DBOA/S

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...90 AC/DC
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt


Lähtötoiminto		himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	9,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	9,5
Minimikuormitus	[mA]	10
Maks. vuotovirta	[mA]	5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	250
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	50
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	25
KytKentätaajuus DC	[Hz]	70



Peilistä heijastava valokenno

OGR-DBOA/S

Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	< 2,5; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		messinki niklattu
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen