



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-DBOA



1 painike



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		kierremalli
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Lähtötoiminto		himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	8
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	8
Minimikuormitus	[mA]	5
Maks. vuotovirta	[mA]	1,7
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	90; (180 (...40 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	600; (20 ms / 0,5 Hz)
Kytkentätaajuus AC	[Hz]	25
Kytkentätaajuus DC	[Hz]	25
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei



Kohteesta heijastava valokenno

OGT-DBOA

Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	1...600; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	169
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	338
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	122,4
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M18 x 1 / L = 78,5
Kierremerkintä		M18 x 1
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, punainen
	Toiminta	1 x LED, punainen vilkkuu
Sähköinen liitäntä		
Vaadittava suojaus		miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
Huomautuksia		
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö		1 kpl


Kohteesta heijastava valokenno

OGT-DBOA

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Liitäntä

Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea

Johdinvärit :

BN =

ruskea

BU =

sininen

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

