



Kohteesta heijastava valokenno

OLTLFNKG/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5H700 + EVC01E + E21122

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Lasersuojausluokka	2
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Hälytyslähtö
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 30; (käyttö; \$Einstellung: < 50 mA)
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	675
Tyyp. elinikä	[h]	50000

Lähdöt

Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5



Kohteesta heijastava valokenno

OLTLFNKG/US-100

Hälytyslähde		kyllä
Maks. jännitehäviö, hälytyslähde	[V]	3,5
Hälytyslähden maks. kuormitusvirta	[mA]	10
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähde DC	[mA]	200
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	500
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys	[mm]	1...150; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	0,1
Valonsäteiden mitat /		Tuntoetäisyys

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Lasersuojausluokka		2

Mekaaniset tiedot

Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	75 x 27 x 62
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Kohteesta heijastava valokenno

OLTLFNKG/US-100

Liitäntä



2 Hälytyslähtö

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

