




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/V4A/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OGE302 tai OGE303

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	< 22
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	200
Kytkeätaajuus DC [Hz]	500
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue



Lähetin / vastaanotin	vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]	< 15



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OGE-FPKG/V4A/6M

Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 68; IP 69K	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Mitat		[mm]	M18 x 1 / L = 63
Kierremerkintä		M18 x 1	
Materiaalit		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
		käyttö	1 x LED, vihreä
		Toiminta	1 x LED, punainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Liitäntä			



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 BK = sininen
 musta



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

