



Peilistä heijastava valokenno

OPR-FBOW

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OA0104 tai OA0105

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	35...250 AC
Virrankulutus	[mA]	< 10
Suojausluokka		II
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC	[V]	7,5
Maks. vuotovirta	[mA]	6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC	[Hz]	15
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei



Peilistä heijastava valokenno

OPR-FBOW

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	0,15...10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,15...10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	86 x 28 x 142
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm ²		
Liitäntä		

