


Kuituoptiikkavahvistin

OIF-FBOA



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	20...250 AC/DC
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	ei
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytKentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	10,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V]	10,5
Minimikuormitus [mA]	15
Maks. vuotovirta [mA]	6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250; (350 (...50 °C))
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
KytKentätaajuus AC [Hz]	25
KytKentätaajuus DC [Hz]	35
Oikosulkusuojaus	ei
Ylikuormitussuojaus	ei



Kuituoptiikkavahvistin

OIF-FBOA

Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys	[m]	< 0,3
Tuntoetäisyys	[mm]	< 70
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[vuotta]	309
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	122,5
Kotelo		kierremalli
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaalit		PBT; PPO modifioitu
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2
		ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.	
	kirkas kytkentä vastaa avautuvaa (nc) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla	
	vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla	
	himmeä kytkentä vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla	
	vastaa avautuvaa (nc)) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla	
Pakkausyksikkö		1 kpl


Kuituoptiikkavahvistin

OIF-FBOA

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5


Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä



x: etäisyys [mm]

y: varmuuskerroin