


Vaihtoehtoiset tuotteet: OI0013

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, [V] binäärilähtö AC		4
Maks. vuotovirta [mA]		12
Jatkuva kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö AC		300
Hetkellinen kuormitettavuus, [mA] binäärilähtö		2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kytkeätaajuus AC [Hz]		15
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitus suojaus		ei


Toimintaetäisyys	[m]	< 0,3
Tuntoetäisyys	[mm]	< 70



Kuituoptiikkavahvistin

OIF-FBOW

Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 65	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot			
Kotelo		kierremalli	
Mitat		[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Kierremerkintä		M30 x 1,5	
Materiaalit		PPO modifioitu; PBT	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		lukkomutterit: 2	
		ruuvimeisseli	
Huomautuksia			
Huomautuksia		Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.	
		kirkas kytkentä vastaa avautuvaa (nc) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla	
		vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla	
		himmeä kytkentä vastaa sulkeutuvaa (no)	
		lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla	
		vastaa avautuvaa (nc)) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla	
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5			
Liitäntä			



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 2 A nopea