


Kohteesta heijastava valokenno

OIT-FPKG



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	30; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkenätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	3...700; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä



Kohteesta heijastava valokenno

OIT-FPKG

Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	122
Valonsäteen mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	659	


Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	125,5
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Kierremerkintä	M30 x 1,5
Materiaalit	PBT; PPO modifioitu
Materiaali linssi	PMMA

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
	ruuvimeisseli

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
liittimet: ...1,5 mm ² ; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5	
Liitäntä	





kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

