

Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OTS-00KG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5S501

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



- 1 potentiometri
lähetindiodi molemmissa linsseissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue


Lähetin / vastaanotin	lähetin
Toimintaetäisyys [m]	< 10
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	524



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OTS-00KG

Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä	
Käyttöolosuhteet			
Ympäristölämpötila		[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot			
Paino		[g]	0,188
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat		[mm]	75 x 19 x 30
Materiaalit		PBT	
Materiaali linssi		PMMA	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20441	
		ruuvimeisseli	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			
Kaapeli: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Liitäntä			



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 sininen