


Peilistä heijastava valokenno

OIP-FPKG



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	kierremalli

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	25; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkenätaajuus DC [Hz]	65
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä [m]	0,15...2; (Prismapeili Ø 80 E20005)
-------------------------------------	-------------------------------------



Peilistä heijastava valokenno

OIP-FPKG

Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	200
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatiosuodin saatavana	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]	661	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	127
Kotelo	kierremalli
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Kierremerkintä	M30 x 1,5
Materiaalit	PBT; PPO modifioitu
Materiaali linssi	PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2
	ruuvimeisseli


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 7...13 mm; Läpivientiholkki: M20 X 1,5

Liitäntä





Peilistä heijastava valokenno

OIP-FPKG

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

