


Kuituoptiikkavahvistin

OUF-HPKG



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	35; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkeätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys [m]	< 0,12; (Lähetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys [mm]	< 40; (Kohteesta heijastava valokenno)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	653



Kuituoptiikkavahvistin

OUF-HPKG

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	152
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	28 x 16 x 56
Materiaalit		PPO modifioitu
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20211 ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Huomautuksia	kirkas kytkentä vastaa avautuvaa (nc) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 BK = sininen
 musta



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

