



Laserl hetin/vastaanotinpari, l hetin

OJSLOOKG/SO/AS



1 painike



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji	punainen valo	
Lasersuojausluokka	1	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Sovellutus		
Toimintaperiaate	L�hetin/vastaanotinpari	
S�hk�iset tiedot		
K�ytt�j�nnite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 12
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyll�
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	650
Tyyp. elinik�	[h]	50000
L�hd�t		
Ylikuormitussuojaus		kyll�



Laserlähetin/vastaanotinpari, lähetin

OJSLOOKG/SO/AS

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys [m]		< 1
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]		4
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-10...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Lasersuojausluokka		1
Laitesuojausta koskeva huomautus	Huom!:	Laservalo
	laserluokka:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Vastaa 21 CFR 1040 vaatimuksia lukuunottamatta Laser Notice nr. 50 (kesäkuu 2007) mukaisia poikkeavuuksia.
MTTF [vuotta]		918
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		27,55
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		35 x 11 x 24
Materiaalit		kotelo: ABS; kiinnike: sinkkipainevalu; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		peruskiinnike: 1, E20964
		ruuvit: 2 x M3 x 16
		jousivälilevyt: 2
		Mutterit: 2
Huomautuksia		
Huomautuksia		käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Laserlähetin/vastaanotinpari, lähetin

OJSLOOKG/SO/AS

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä

