





Kohteesta heijastava valokenno

OUT-DNKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno
------------------	--------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	35; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
KytKentätaajuus DC [Hz]	160
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	< 200; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	180
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67



Kohteesta heijastava valokenno

OUT-DNKG

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	28 x 16 x 51
Materiaalit	PPO modifioitu	
Materiaali linssi	lasi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Liitäntä		



BN = Johdinvärit :
 BU = ruskea
 BK = sininen
 musta