OU5021


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OUS-OOKG/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OU5045

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



lähetindiodi molemmissa linsseissä

Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		lähetin
Toimintaetäisyys	[m]	< 6
Toimintaetäisyys säädettävä		ei
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	734
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

OU5021


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OUS-OOKG/6M

Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	1801	
Mekaaniset tiedot			
Paino	[g]	0,258	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat	[mm]	28 x 16 x 51	
Materiaalit		PPO modifioitu	
Materiaali linssi		lasi	
Linssin suuntaus		linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		käyttö	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20211	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			

Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta