




Peilistä heijastavat valokennot läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

OJPGFPKG/SOI/0,15M/US



1 painike



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		punainen valo
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Erityispiirre		polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate		Peilistä heijastava valokenno
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 22
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	660
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC	[V]	2,5



Peilistä heijastavat valokennot läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

OJPGFPGK/SO/0,15M/US

Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	2000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,2...1,5; (Prismapeili 50 x 50 mm E20722)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	64
Valonsäteen mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatiosuodin saatavana		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[vuotta]	854

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	40,8
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	35 x 11 x 24
Materiaalit		kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvit: 2
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2

Huomautuksia

Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Peilistä heijastavat valokennot läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

OJPGFPKG/SO/0,15M/US


Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,15 m, PVC

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä





Peilistä heijastavat valokennot läpinäkyvien kohteiden
tunnistukseen

OJPGFPKG/SO/0,15M/US

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

