


Peilistä heijastavat valokennot läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

OJPGFPKG/SO/AS

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OJ5186

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	polarisaatiosuodatin
Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 22
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	660

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)



Peilistä heijastavat valokennot läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

OJPGFPGK/SO/AS

Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	2000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	0,2...1,5; (Prismapeili 50 x 50 mm E20722)
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	64
Valonsäteiden mitat /		suurimmalla toimintaetäisyydellä
Polarisaatiosuodin saatavana		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	0...60
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	0,036
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	35 x 11 x 24
Materiaalit		kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen
Opetustoiminto		kyllä
Elektroninen lukko		kyllä

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	ruuvit: 2
	jousivälilevyt: 2
	Mutterit: 2

Huomautuksia

Huomautuksia	käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan
Pakkausyksikkö	1 kpl

Peilistä heijastavat valokennot läpinäkyvien kohteiden tunnistukseen

OJPGFPKG/SO/AS

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A



Liitäntä



2

Teach



Peilistä heijastavat valokennot läpinäkyvien kohteiden
tunnistukseen

OJPGFPKG/SO/AS

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

