


Kuituoptiikkavahvistin

OUF-HPKG/6M

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	< 35; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkenätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys [m]	< 0,12; (Lähtetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys [mm]	< 40; (Kohteesta heijastava valokenno)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Kuituoptiikkavahvistin

OUF-HPKG/6M

MTTF	[vuotta]	653
------	----------	-----

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	28 x 16 x 56
Materiaalit	PPO modifioitu
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20211
	ruuvimeisseli


Huomautuksia

Huomautuksia	kirkas kytkentä vastaa avautuvaa (nc) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapect: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

