




Kohteesta heijastava valokenno

OLT-FKOA



Tuotteen ominaisuudet		
Valolaji		infrapuna
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Sähköiset tiedot		
Taajuus AC	[Hz]	47...63
Käyttöjännite	[V]	20...250 AC/DC
Maks. tehontarve	[VA]	4
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		ei
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		rele
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Koskettimien kuormitettavuus		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Kytkenätaajuus AC	[Hz]	10
Kytkenätaajuus DC	[Hz]	10
Oikosulkusuojaus		ei
Ylikuormitussuojaus		ei
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	1...1000; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)



Kohteesta heijastava valokenno

OLT-FKOA

Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	300
Valonsäteen mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]	226	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	171
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	75 x 27 x 62
Materiaalit	PA; PBT
Materiaali linssi	PMMA
Linssin suuntaus	linssi sivulla

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Sähköinen liitäntä

Vaadittava suojaus	miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea
--------------------	--


Huomautuksia

Huomautuksia	Suositus: tarkista laitteen toiminnan luotettavuus oikosulun jälkeen.
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5

Liitäntä



Huom! : miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan ≤ 5 A nopea



Kohteesta heijastava valokenno

OLT-FKOA

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

