


Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OLSLOOKG/US-100

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5S700 + E21122

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



1 painike

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Lasersuojausluokka	2
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC
Virrankulutus [mA]	< 60
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Ylijännitesuojaus	kyllä
Valolaji	punainen valo
Aallonpituus [nm]	675
Tyyp. elinikä [h]	50000

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin	lähetin
-----------------------	---------



Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OLSLOOKG/US-100

Toimintaetäisyys [m]	< 60
Toimintaetäisyys säädettävä	ei
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm]	3
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	150
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-10...50
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Lasersuojausluokka	2	

Mekaaniset tiedot

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	75 x 27 x 62
Materiaalit	PBT
Materiaali linssi	PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	1 x LED, vihreä
--------	--------	-----------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä

