




Kohteesta heijastava valokenno

OUN-DPKG/US-100-DPO

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Kohteesta heijastava valokenno lyhyille etäisyyksille
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	< 35
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC [mA]	250
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	20...40; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	20
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä
Kohteesta heijastava valokenno lyhyille etäisyyksille	kyllä



Kohteesta heijastava valokenno


OUN-DPKG/US-100-DPO

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	70,6
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	28 x 16 x 51
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20211	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä





Kohteesta heijastava valokenno

OUN-DPKG/US-100-DPO

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

