


Infrapunalämpötila-anturi

OWI-BPKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: TW7000

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Tuotteen ominaisuudet

Kotelo		kierremalli
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...36 DC
Virrankulutus	[mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	150
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Aallonpituusalue	[µm]	6...14

Vasteajat

Vasteaika	[s]	< 500
-----------	-----	-------

Käyttöolosuhteet


Ympäristölämpötila	[°C]	-20...60
Suojausluokka		IP 65



Infrapunalämpötila-anturi

OWI-BPKG

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Kotelo	kierremalli	
Mitat [mm]	M30 x 1,5 / L = 113	
Kierremerkintä	M30 x 1,5	
Materiaalit	kotelo: messinki valkopronssipäällystetty	
Materiaali linssi	muovi	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	lukkomutterit: 2	
	ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
WH =	valkoinen