



Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5E502 + E21122

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Kotelo suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V] 10...36 DC

Virrankulutus [mA] < 30

Suojausluokka II

Napaisuussuojaus kyllä

Ylijännitesuojaus kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne NPN

Lähtötoiminto kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)

Maks. jännitehäviö, binaarilähtö DC [V] 2,5

Jatkuva kuormitettavuus, binaarilähtö DC [mA] 100; (200 (...50 °C))

Kytkeätaajuus DC [Hz] 500

Oikosulkusuojaus kyllä

Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin vastaanotin

Toimintaetäisyys [m] < 25



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OLE-FNKG/LS-400

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	75 x 27 x 62
Materiaalit		PBT
Materiaali linssi		PMMA

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
	Toiminta	1 x LED, punainen

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x 7/8" / M12; koodaus: A



Liitäntä

