



Peilistä heijastava valokenno

OPR-FNKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

No scale drawing available

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	12; ((24 V))
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		kirkas / himmeä kytKentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
KytKentätaajuus DC	[Hz]	80
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys	[m]	0,15...10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
------------------	-----	--------------------------------------



Peilistä heijastava valokenno

OPR-FNKG

Toimintaetäisyys prismapeilillä	[m]	0,15...10; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-20...80
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot

Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	86 x 28 x 142
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
--------	-------------	--------------------

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...1,5 mm²

Liitäntä

