




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OSE-FPKG



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkeätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OSE-FPKG

Tunnistusalue		
Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys [m]		< 20
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]		-25...80
Suojausluokka		IP 65
Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
MTTF [vuotta]		618
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]		274,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]		80 x 28 x 95
Materiaalit		PPO modifioitu
Materiaali linssi		lasi
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20210 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
liittimet: ...1,5 mm ² ; Läpivientiholkki: M20 X 1,5		
Liitäntä		

