


Peilistä heijastava valokenno

OTR-FNKG/US-100-INF

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: O5P502

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



vastaanotin alemmassa linssissä
lähtölinssi ylemmässä linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Peilistä heijastava valokenno
------------------	-------------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...50 DC
Virrankulutus [mA]	40; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	NPN
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkeäntaajuus DC [Hz]	150



Peilistä heijastava valokenno

OTR-FNKG/US-100-INF

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue	
Toimintaetäisyys [m]	0,15...5; (Prismapeili Ø 80 E20005)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	262
Valonsäteen mitat /	suurimmalla toimintaetäisyydellä

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	0,162
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	75 x 19 x 30
Materiaalit	PBT
Materiaali linssi	PMMA

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä

Tarvikkeet	
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20461 ruuvimeisseli

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä



Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Peilistä heijastava valokenno

OTR-FNKG/US-100-INF

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

