


Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OTH-CNKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon



vastaanotin alemmassa linssissä
lähetin ylemmässä linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Taustavaimennus
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...30 DC
Virrankulutus	[mA]	< 60
Suojausluokka		II
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	950

Lähdöt

Sähköinen rakenne		NPN
Lähtötoiminto		komplementti
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	1,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	100
KytKentätaajuus DC	[Hz]	700
Oikosulkusuojaus		kyllä



Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OTH-CNKG

Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys	[mm]	50...700; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio)
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä
Maks. valonsäteen halkaisija	[mm]	35
Valonsäteen mitat /		suurimmalla tuntoetäisyydellä
Taustavaimennus saatavana		kyllä
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...60
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaaniset tiedot		
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	75,5 x 17 x 33,5
Materiaalit		ABS
Materiaali linssi		PMMA
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
	käyttö	1 x LED, vihreä
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20441 ruuvimeisseli
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl




Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella

OTH-CNKG

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Liitäntä



BK =	Johdinvärit :
BN =	musta
BU =	ruskea
WH =	sininen
	valkoinen