


Kuituoptiikkavahvistin

OUF-DPKG



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...36 DC
Virrankulutus [mA]	35; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	himmeä kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkeätaajuus DC [Hz]	100
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Toimintaetäisyys [m]	< 0,12; (Lähtetin/vastaanotinpari)
Tuntoetäisyys [mm]	< 40; (Kohteesta heijastava valokenno)
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 65

Hyväksynyt / testit


EMC	EN 60947-5-2
MTTF [vuotta]	583



Kuituoptiikkavahvistin

OUF-DPKG

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	151,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	28 x 16 x 56
Materiaalit		PPO modifioitu
Linssin suuntaus		linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20211	
	ruuvimeisseli	
Huomautuksia		
Huomautuksia	himmeä kytkentä vastaa sulkeutuvaa (no) lähtötoimintoa kuituoptisilla lähetin/vastaanotinpareilla	
	vastaa avautuvaa (nc)) lähtötoimintoa kohteesta heijastavilla kuituoptiikoilla	
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Liitäntä		



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

