





Kohteesta heijastava valokenno

OUN-HPKG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: OU5069

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!

vastaanotin ylemmässä linssissä
lähetin alemmassa linssissä

Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Kohteesta heijastava valokenno lyhyille etäisyyksille
Toimintaperiaate	Kohteesta heijastava valokenno

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...55 DC
Virrankulutus [mA]	35; ((24 V))
Suojausluokka	II
Napaisuussuojaus	kyllä
Valolaji	infrapuna
Aallonpituus [nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	250
Kytkenätaajuus DC [Hz]	160
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Tuntoetäisyys [mm]	20...40; (valkoinen paperi 200 x 200 mm)
Maks. valonsäteen halkaisija [mm]	20
Valonsäteiden mitat /	suurimmalla tuntoetäisyydellä



Kohteesta heijastava valokenno

OUN-HPKG

Kohteesta heijastava valokenno lyhyille etäisyyksille	kyllä
---	-------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...80
Suojausluokka	IP 67

Hyväksynät / testit

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	146
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm]	28 x 16 x 51
Materiaalit	PPO modifioitu
Materiaali linssi	lasi

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
--------	--------------	--------------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	Asennuskulmarauta: 1, E20211
--------------------	------------------------------


Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Liitäntä



	Johdinvärit :
BN =	ruskea
BU =	sininen
BK =	musta



Kohteesta heijastava valokenno

OUN-HPKG

kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

