




Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

OUE-HPKG/US-100-DPO



vastaanotin ylemmässä linssissä



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	infrapuna
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Toimintaperiaate	Lähetin/vastaanotinpari
------------------	-------------------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	10...55 DC
Virrankulutus	[mA]	20; ((24 V))
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		infrapuna
Aallonpituus	[nm]	880

Lähdöt

Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		kirkas kytkentä
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	250
Kytkeätaajuus DC	[Hz]	140
Oikosulkusuojaus		kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi		tahdistettu
Ylikuormitussuojaus		kyllä

Tunnistusalue

Lähetin / vastaanotin		vastaanotin
Toimintaetäisyys	[m]	< 6
Toimintaetäisyys säädettävä		kyllä

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------



Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin


OUE-HPKG/US-100-DPO

Suojausluokka		IP 67	
Hyväksynnät / testit			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF [vuotta]		618	
Mekaaniset tiedot			
Paino [g]		73,5	
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen	
Mitat [mm]		28 x 16 x 51	
Materiaalit		PPO modifioitu	
Materiaali linssi		lasi	
Linssin suuntaus		linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit			
Näyttö		Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet			
Toimitettavat osat		Asennuskulmarauta: 1, E20211	
Huomautuksia			
Pakkausyksikkö		1 kpl	
Sähköinen liitäntä			

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A



Liitäntä



kaaviot ja käyrät

läpäisykerroinkäyrä

